







## Instrucciones de uso

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar un dispositivo eléctrico, deben seguirse precauciones básicas en todo momento. Entre ellas se encuentran las siguientes:

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (este dispositivo)

#### PELIGRO - Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:

- No tocar un dispositivo que se ha caído al agua. Desconectarlo inmediatamente de la toma.
- No usar al bañarse o cuando se esté bañando o nuplizando.
- No colocar ni almacenar el dispositivo en un lugar donde pueda caerse en o ser jalado hacia una lavadora.
- No colocar ni dejar caer en agua u otro líquido.
- Excepto durante la carga, este dispositivo debe desconectarse siempre desde la toma eléctrica inmediatamente después de usarlo.
- Desconectar este dispositivo antes de limpiarlo.

### ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- No tritar, desmontar, calentar por encima de 100 °C ni incinerar este dispositivo debido al riesgo de incendios, explosiones o quemaduras.
- Siempre que se cuente con la supervisión o instrucción adecuadas a cargo de una persona responsable de la seguridad que explique el uso seguro del dispositivo y los peligros que conlleva, este dispositivo puede ser operado por niños desde 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios. Se deberá vigilar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben estar a cargo de niños sin supervisión.
- Mantener seco el dispositivo. Es esencial evitar que el equipo eléctrico entre en contacto con agua u otros líquidos.
- Este dispositivo debe usarse con la unidad de alimentación incluida.
- Usar este dispositivo solo de la manera prevista y según lo descrito en este manual. No usar accesorios no especificados por el fabricante.
- Jamás dejar caer ni insertar ningún objeto en una de las aberturas.
- No usar este dispositivo con cuchillas o accesorios dañados o rotos, ya que pueden producirse lesiones faciales.
- Durante el uso, no colocar ni dejar el dispositivo en un lugar donde pueda sufrir daños de animales ni exponerlo a la intemperie.

### CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico

- A- Hoja externa
- B- Solo en máquinas Multi-Out (MC)
- C- Palanca de Control Solo en máquinas Multi-Out (MC)

- D- Interruptor
- E- Hoja interna
- F- Tornillo Regulador de Potencia

### MANTENIMIENTO EN DE LA MAQUINA CORTADORA WAHL

Las hojas de la cortadora Wahl son lubricadas y alineadas de fábrica. No obstante, hay la posibilidad que las hojas se hayan movido debido a cualquier daño a las hojas para piezas o reemplazos. Es importante que las hojas estén alineadas. Para determinar si es necesario, compare las hojas de la cortadora con G.

- Si su cortadora tiene una palanca de control posicional en el nivel de corte "más bajo" (H)
- Para que la cortadora no corte muy cerca, incline la pte. desde estar entre 132° (64mm) la parte más alta de la hoja superior de la hoja inferior.
- El diente exterior de la izquierda de la hoja superior debe cubrir, o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la hoja inferior.

Si las hojas de alineación las hojas, les debe añadir: unas gotas de aceite. Encienda brevemente la cortadora, luego apague y desenchufela. Ajoje los tornillos solo a unos y ajuste (pasos 2 a 4) individualmente para alinear las hojas. Apriete de nuevo los tornillos después de alinear las hojas. Aparte de las cuchillas ningún otro mecanismo debe ser reparado o reemplazado.

### ACEITE (L)

Al utilizar por primera vez la cortadora Wahl, y después de varias cortes de cable, se deberán lubricar los dientes de las hojas de la cortadora. Debido a la alta velocidad de la cortadora Wahl, es mejor usar un tipo especial de aceite. El aceite que el cual viene en el "paquete" es el más apropiado, ya que es un aceite delgado y natural. No se evaporará, ni disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora. Es de suma importancia que no utilice grasa o aceite para cortar cable, ni aceite mezclados con kerosena o de cualquier otro tipo de solvente, ya que este se evaporará y dejará un aceite espeso. Lo cual disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora Wahl.

**TORNILLO REGULADOR DE POTENCIA (No se encuentra en todos los modelos de las cortadoras Wahl)** Si su cortadora Wahl dispone de un tornillo regulador de potencia ha sido ajustado de fábrica para que le dé un rendimiento máximo. No obstante, en caso de que en su caso el voltaje sea bajo, puede necesitar un reajuste al tornillo regulador. Para ajustar la potencia, debe utilizar el capillo de plástico que viene incluido en el empaque, o un desarmador o una moneda delgada, girando el tornillo regulador de potencia en sentido de las manecillas del reloj hasta ir a una posición adecuada para el trabajo a hacer. Después que lentamente el tornillo regulador de potencia en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que cese el ruido. Este es el ajuste de máximo rendimiento. (K)

### CABLE

El cable no debe usarse nunca para sujetar la cortadora. Debido a que hay de mantenerse la libertad de movimiento, hay que procurar que el cable no se enrolle en la cortadora. Debido a que el cable puede enrollarse en la cortadora y la cortadora le de guardarse en la caja original o en el espacio provisto en el paquete (Si se provee).

Si su cortadora posee un enchufe polarizado. Para reducir el riesgo de electrocución, este aparato eléctrico debe enchufarse polarizado a una toma polarizada. Esto tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe y pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista cualificado para instalar la fuente motriz enchufe de ninguna forma.

### PALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (Solo en modelos Multi-Cut)

Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para las personas diestras, la palanca de control viene comúnmente situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la velocidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad del corte sin usar un peine accesorio. Cuando la palanca de control está en la posición más alta, las hojas dan un nivel de corte mayor y dejarán el cabello más corto. Bajando la palanca de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control dejará el corte a la misma longitud que el peine accesorio. (L)

La palanca de control prolonga la vida útil de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utiliza un filo de corte diferente. Además, si el corte es mucho cable, la palanca de control puede ayudar a reducir el ruido y ayudará a quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método: Mientas la cortadora está encendida, mueva la palanca de una parte a la otra, o sea, del corte corto al corte largo. Luego este cada vez que utilice la cortadora Wahl para cortar cable. Pero, en caso de que la cortadora deje de cortar bien el cable, y no ayuda lo anterior, puede ser que las hojas necesitan afilarse. De modo que, las debe reemplazar o devolver a Wahl Clipper Corp.

### GUIA WAHL PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA SIN PROBLEMAS: ANTES DE CORTAR EL CABELLO

La cortadora Wahl debe estar limpia, lubricada y en perfectas condiciones de uso.

1. Si el empaque de la cortadora incluye una capa protectora de plástico colocalice alrededor del cuello de la persona, evitando los cordones. Para evitar que entre el cabello por el cuello, mude los extremos de la capa de cablea dentro. Pero, asegure que el empaque no incluya una capa protectora de plástico que cubra la cabeza.

2. Siéntese a la persona en un banco o silla, de modo que la parte superior de la cabeza esté a la misma altura de sus ojos.

3. Deslice el cable de la persona, peinándolo. De forma cómoda y relajada, mantenga la cortadora en su mano derecha con la placa de identificación de la palma cerca de su dedo índice. De este modo podrá cortar el cabello, manteniendo un control preciso y cómodo.

**NOTE:** Para instalar el peine accesorio, simplemente deslicelo con los dientes hacia arriba sobre las hojas de la cortadora. Esto asegura firmemente el peine a las hojas de la cortadora.

Dependiendo en el modelo que Usted compo, el juego de accesorios podrá contener lo siguiente:

**Peines Ajustables** - permiten longitudes variables de corte en su solo peine accesorio.

**Peines Individuales** - permiten longitudes fijas de corte, indicadas en cada uno de ellos. Estos peines pueden ser usados, o combinados con los peines ajustables.

**Utilización de peines ajustables**

El peine ajustable pequeño tiene cinco posiciones de corte, variando de 1/8 a 5/8 de pulgada (3mm a 16mm). (M)

El peine ajustable grande tiene cinco posiciones de corte, variando de 3/4 a 1-1/4 de pulgada (19mm a 32mm). (N)

Presionando la lengüeta de ajuste con el dedo pulgar, se puede deslizar el peine para regularlo en las cinco diferentes longitudes de corte. Cada una de ellas está indicada en milímetros a través de la ventanilla. Lo cual permite fácil ajuste e identificación.

El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O)

Si el peine ajustable pequeño debe ser utilizado para cortar desde la nuca hasta la altura de los oídos. (O2)

**Utilización de peines individuales**

Algunos modelos y juegos, no incluyen todos los peines de accesorios en Wahl. Sin embargo, cualquiera de ellos podrá estar disponible en su tienda, junto con todos los accesorios de Wahl, o comprarlos directamente de Wahl/ solo en los Estados Unidos.

**LISTA DE PEINES INDIVIDUALES (FUSOS DISPONIBLES):**

- 13mm - Negro o Rojo
- 15mm - Negro o Anaranjado
- 17mm - Negro o Anaranjado
- 19mm - Negro o Anaranjado
- 21mm - Negro o Anaranjado
- 23mm - Negro o Anaranjado
- 25mm - Negro o Anaranjado
- 27mm - Negro o Anaranjado
- 29mm - Negro o Anaranjado
- 31mm - Negro o Anaranjado
- 33mm - Negro o Anaranjado
- 35mm - Negro o Anaranjado
- 37mm - Negro o Anaranjado
- 39mm - Negro o Anaranjado
- 41mm - Negro o Anaranjado
- 43mm - Negro o Anaranjado
- 45mm - Negro o Anaranjado
- 47mm - Negro o Anaranjado
- 49mm - Negro o Anaranjado
- 51mm - Negro o Anaranjado
- 53mm - Negro o Anaranjado
- 55mm - Negro o Anaranjado
- 57mm - Negro o Anaranjado
- 59mm - Negro o Anaranjado
- 61mm - Negro o Anaranjado
- 63mm - Negro o Anaranjado
- 65mm - Negro o Anaranjado
- 67mm - Negro o Anaranjado
- 69mm - Negro o Anaranjado
- 71mm - Negro o Anaranjado
- 73mm - Negro o Anaranjado
- 75mm - Negro o Anaranjado
- 77mm - Negro o Anaranjado
- 79mm - Negro o Anaranjado
- 81mm - Negro o Anaranjado
- 83mm - Negro o Anaranjado
- 85mm - Negro o Anaranjado
- 87mm - Negro o Anaranjado
- 89mm - Negro o Anaranjado
- 91mm - Negro o Anaranjado
- 93mm - Negro o Anaranjado
- 95mm - Negro o Anaranjado
- 97mm - Negro o Anaranjado
- 99mm - Negro o Anaranjado
- 101mm - Negro o Anaranjado
- 103mm - Negro o Anaranjado
- 105mm - Negro o Anaranjado
- 107mm - Negro o Anaranjado
- 109mm - Negro o Anaranjado
- 111mm - Negro o Anaranjado
- 113mm - Negro o Anaranjado
- 115mm - Negro o Anaranjado
- 117mm - Negro o Anaranjado
- 119mm - Negro o Anaranjado
- 121mm - Negro o Anaranjado
- 123mm - Negro o Anaranjado
- 125mm - Negro o Anaranjado
- 127mm - Negro o Anaranjado
- 129mm - Negro o Anaranjado
- 131mm - Negro o Anaranjado
- 133mm - Negro o Anaranjado
- 135mm - Negro o Anaranjado
- 137mm - Negro o Anaranjado
- 139mm - Negro o Anaranjado
- 141mm - Negro o Anaranjado
- 143mm - Negro o Anaranjado
- 145mm - Negro o Anaranjado
- 147mm - Negro o Anaranjado
- 149mm - Negro o Anaranjado
- 151mm - Negro o Anaranjado
- 153mm - Negro o Anaranjado
- 155mm - Negro o Anaranjado
- 157mm - Negro o Anaranjado
- 159mm - Negro o Anaranjado
- 161mm - Negro o Anaranjado
- 163mm - Negro o Anaranjado
- 165mm - Negro o Anaranjado
- 167mm - Negro o Anaranjado
- 169mm - Negro o Anaranjado
- 171mm - Negro o Anaranjado
- 173mm - Negro o Anaranjado
- 175mm - Negro o Anaranjado
- 177mm - Negro o Anaranjado
- 179mm - Negro o Anaranjado
- 181mm - Negro o Anaranjado
- 183mm - Negro o Anaranjado
- 185mm - Negro o Anaranjado
- 187mm - Negro o Anaranjado
- 189mm - Negro o Anaranjado
- 191mm - Negro o Anaranjado
- 193mm - Negro o Anaranjado
- 195mm - Negro o Anaranjado
- 197mm - Negro o Anaranjado
- 199mm - Negro o Anaranjado
- 201mm - Negro o Anaranjado
- 203mm - Negro o Anaranjado
- 205mm - Negro o Anaranjado
- 207mm - Negro o Anaranjado
- 209mm - Negro o Anaranjado
- 211mm - Negro o Anaranjado
- 213mm - Negro o Anaranjado
- 215mm - Negro o Anaranjado
- 217mm - Negro o Anaranjado
- 219mm - Negro o Anaranjado
- 221mm - Negro o Anaranjado
- 223mm - Negro o Anaranjado
- 225mm - Negro o Anaranjado
- 227mm - Negro o Anaranjado
- 229mm - Negro o Anaranjado
- 231mm - Negro o Anaranjado
- 233mm - Negro o Anaranjado
- 235mm - Negro o Anaranjado
- 237mm - Negro o Anaranjado
- 239mm - Negro o Anaranjado
- 241mm - Negro o Anaranjado
- 243mm - Negro o Anaranjado
- 245mm - Negro o Anaranjado
- 247mm - Negro o Anaranjado
- 249mm - Negro o Anaranjado
- 251mm - Negro o Anaranjado
- 253mm - Negro o Anaranjado
- 255mm - Negro o Anaranjado
- 257mm - Negro o Anaranjado
- 259mm - Negro o Anaranjado
- 261mm - Negro o Anaranjado
- 263mm - Negro o Anaranjado
- 265mm - Negro o Anaranjado
- 267mm - Negro o Anaranjado
- 269mm - Negro o Anaranjado
- 271mm - Negro o Anaranjado
- 273mm - Negro o Anaranjado
- 275mm - Negro o Anaranjado
- 277mm - Negro o Anaranjado
- 279mm - Negro o Anaranjado
- 281mm - Negro o Anaranjado
- 283mm - Negro o Anaranjado
- 285mm - Negro o Anaranjado
- 287mm - Negro o Anaranjado
- 289mm - Negro o Anaranjado
- 291mm - Negro o Anaranjado
- 293mm - Negro o Anaranjado
- 295mm - Negro o Anaranjado
- 297mm - Negro o Anaranjado
- 299mm - Negro o Anaranjado
- 301mm - Negro o Anaranjado
- 303mm - Negro o Anaranjado
- 305mm - Negro o Anaranjado
- 307mm - Negro o Anaranjado
- 309mm - Negro o Anaranjado
- 311mm - Negro o Anaranjado
- 313mm - Negro o Anaranjado
- 315mm - Negro o Anaranjado
- 317mm - Negro o Anaranjado
- 319mm - Negro o Anaranjado
- 321mm - Negro o Anaranjado
- 323mm - Negro o Anaranjado
- 325mm - Negro o Anaranjado
- 327mm - Negro o Anaranjado
- 329mm - Negro o Anaranjado
- 331mm - Negro o Anaranjado
- 333mm - Negro o Anaranjado
- 335mm - Negro o Anaranjado
- 337mm - Negro o Anaranjado
- 339mm - Negro o Anaranjado
- 341mm - Negro o Anaranjado
- 343mm - Negro o Anaranjado
- 345mm - Negro o Anaranjado
- 347mm - Negro o Anaranjado
- 349mm - Negro o Anaranjado
- 351mm - Negro o Anaranjado
- 353mm - Negro o Anaranjado
- 355mm - Negro o Anaranjado
- 357mm - Negro o Anaranjado
- 359mm - Negro o Anaranjado
- 361mm - Negro o Anaranjado
- 363mm - Negro o Anaranjado
- 365mm - Negro o Anaranjado
- 367mm - Negro o Anaranjado
- 369mm - Negro o Anaranjado
- 371mm - Negro o Anaranjado
- 373mm - Negro o Anaranjado
- 375mm - Negro o Anaranjado
- 377mm - Negro o Anaranjado
- 379mm - Negro o Anaranjado
- 381mm - Negro o Anaranjado
- 383mm - Negro o Anaranjado
- 385mm - Negro o Anaranjado
- 387mm - Negro o Anaranjado
- 389mm - Negro o Anaranjado
- 391mm - Negro o Anaranjado
- 393mm - Negro o Anaranjado
- 395mm - Negro o Anaranjado
- 397mm - Negro o Anaranjado
- 399mm - Negro o Anaranjado
- 401mm - Negro o Anaranjado
- 403mm - Negro o Anaranjado
- 405mm - Negro o Anaranjado
- 407mm - Negro o Anaranjado
- 409mm - Negro o Anaranjado
- 411mm - Negro o Anaranjado
- 413mm - Negro o Anaranjado
- 415mm - Negro o Anaranjado
- 417mm - Negro o Anaranjado
- 419mm - Negro o Anaranjado
- 421mm - Negro o Anaranjado
- 423mm - Negro o Anaranjado
- 425mm - Negro o Anaranjado
- 427mm - Negro o Anaranjado
- 429mm - Negro o Anaranjado
- 431mm - Negro o Anaranjado
- 433mm - Negro o Anaranjado
- 435mm - Negro o Anaranjado
- 437mm - Negro o Anaranjado
- 439mm - Negro o Anaranjado
- 441mm - Negro o Anaranjado
- 443mm - Negro o Anaranjado
- 445mm - Negro o Anaranjado
- 447mm - Negro o Anaranjado
- 449mm - Negro o Anaranjado
- 451mm - Negro o Anaranjado
- 453mm - Negro o Anaranjado
- 455mm - Negro o Anaranjado
- 457mm - Negro o Anaranjado
- 459mm - Negro o Anaranjado
- 461mm - Negro o Anaranjado
- 463mm - Negro o Anaranjado
- 465mm - Negro o Anaranjado
- 467mm - Negro o Anaranjado
- 469mm - Negro o Anaranjado
- 471mm - Negro o Anaranjado
- 473mm - Negro o Anaranjado
- 475mm - Negro o Anaranjado
- 477mm - Negro o Anaranjado
- 479mm - Negro o Anaranjado
- 481mm - Negro o Anaranjado
- 483mm - Negro o Anaranjado
- 485mm - Negro o Anaranjado
- 487mm - Negro o Anaranjado
- 489mm - Negro o Anaranjado
- 491mm - Negro o Anaranjado
- 493mm - Negro o Anaranjado
- 495mm - Negro o Anaranjado
- 497mm - Negro o Anaranjado
- 499mm - Negro o Anaranjado
- 501mm - Negro o Anaranjado
- 503mm - Negro o Anaranjado
- 505mm - Negro o Anaranjado
- 507mm - Negro o Anaranjado
- 509mm - Negro o Anaranjado
- 511mm - Negro o Anaranjado
- 513mm - Negro o Anaranjado
- 515mm - Negro o Anaranjado
- 517mm - Negro o Anaranjado
- 519mm - Negro o Anaranjado
- 521mm - Negro o Anaranjado
- 523mm - Negro o Anaranjado
- 525mm - Negro o Anaranjado
- 527mm - Negro o Anaranjado
- 529mm - Negro o Anaranjado
- 531mm - Negro o Anaranjado
- 533mm - Negro o Anaranjado
- 535mm - Negro o Anaranjado
- 537mm - Negro o Anaranjado
- 539mm - Negro o Anaranjado
- 541mm - Negro o Anaranjado
- 543mm - Negro o Anaranjado
- 545mm - Negro o Anaranjado
- 547mm - Negro o Anaranjado
- 549mm - Negro o Anaranjado
- 551mm - Negro o Anaranjado
- 553mm - Negro o Anaranjado
- 555mm - Negro o Anaranjado
- 557mm - Negro o Anaranjado
- 559mm - Negro o Anaranjado
- 561mm - Negro o Anaranjado
- 563mm - Negro o Anaranjado
- 565mm - Negro o Anaranjado
- 567mm - Negro o Anaranjado
- 569mm - Negro o Anaranjado
- 571mm - Negro o Anaranjado
- 573mm - Negro o Anaranjado
- 575mm - Negro o Anaranjado
- 577mm - Negro o Anaranjado
- 579mm - Negro o Anaranjado
- 581mm - Negro o Anaranjado
- 583mm - Negro o Anaranjado
- 585mm - Negro o Anaranjado
- 587mm - Negro o Anaranjado
- 589mm - Negro o Anaranjado
- 591mm - Negro o Anaranjado
- 593mm - Negro o Anaranjado
- 595mm - Negro o Anaranjado
- 597mm - Negro o Anaranjado
- 599mm - Negro o Anaranjado
- 601mm - Negro o Anaranjado
- 603mm - Negro o Anaranjado
- 605mm - Negro o Anaranjado
- 607mm - Negro o Anaranjado
- 609mm - Negro o Anaranjado
- 611mm - Negro o Anaranjado
- 613mm - Negro o Anaranjado
- 615mm - Negro o Anaranjado
- 617mm - Negro o Anaranjado
- 619mm - Negro o Anaranjado
- 621mm - Negro o Anaranjado
- 623mm - Negro o Anaranjado
- 625mm - Negro o Anaranjado
- 627mm - Negro o Anaranjado
- 629mm - Negro o Anaranjado
- 631mm - Negro o Anaranjado
- 633mm - Negro o Anaranjado
- 635mm - Negro o Anaranjado
- 637mm - Negro o Anaranjado
- 639mm - Negro o Anaranjado
- 641mm - Negro o Anaranjado
- 643mm - Negro o Anaranjado
- 645mm - Negro o Anaranjado
- 647mm - Negro o Anaranjado
- 649mm - Negro o Anaranjado
- 651mm - Negro o Anaranjado
- 653mm - Negro o Anaranjado
- 655mm - Negro o Anaranjado
- 657mm - Negro o Anaranjado
- 659mm - Negro o Anaranjado
- 661mm - Negro o Anaranjado
- 663mm - Negro o Anaranjado
- 665mm - Negro o Anaranjado
- 667mm - Negro o Anaranjado
- 669mm - Negro o Anaranjado
- 671mm - Negro o Anaranjado
- 673mm - Negro o Anaranjado
- 675mm - Negro o Anaranjado
- 677mm - Negro o Anaranjado
- 679mm - Negro o Anaranjado
- 681mm - Negro o Anaranjado
- 683mm - Negro o Anaranjado
- 685mm - Negro o Anaranjado
- 687mm - Negro o Anaranjado
- 689mm - Negro o Anaranjado
- 691mm - Negro o Anaranjado
- 693mm - Negro o Anaranjado
- 695mm - Negro o Anaranjado
- 697mm - Negro o Anaranjado
- 699mm - Negro o Anaranjado
- 701mm - Negro o Anaranjado
- 703mm - Negro o Anaranjado
- 705mm - Negro o Anaranjado
- 707mm - Negro o Anaranjado
- 709mm - Negro o Anaranjado
- 711mm - Negro o Anaranjado
- 713mm - Negro o Anaranjado
- 715mm - Negro o Anaranjado
- 717mm - Negro o Anaranjado
- 719mm - Negro o Anaranjado
- 721mm - Negro o Anaranjado
- 723mm - Negro o Anaranjado
- 725mm - Negro o Anaranjado
- 727mm - Negro o Anaranjado
- 729mm - Negro o Anaranjado
- 731mm - Negro o Anaranjado
- 733mm - Negro o Anaranjado
- 735mm - Negro o Anaranjado
- 737mm - Negro o Anaranjado
- 739mm - Negro o Anaranjado
- 741mm - Negro o Anaranjado
- 743mm - Negro o Anaranjado
- 745mm - Negro o Anaranjado
- 747mm - Negro o Anaranjado
- 749mm - Negro o Anaranjado
- 751mm - Negro o Anaranjado
- 753mm - Negro o Anaranjado
- 755mm - Negro o Anaranjado
- 757mm - Negro o Anaranjado
- 759mm - Negro o Anaranjado
- 761mm - Negro o Anaranjado
- 763mm - Negro o Anaranjado
- 765mm - Negro o Anaranjado
- 767mm - Negro o Anaranjado
- 769mm - Negro o Anaranjado
- 771mm - Negro o Anaranjado
- 773mm - Negro o Anaranjado
- 775mm - Negro o Anaranjado
- 777mm - Negro o Anaranjado
- 779mm - Negro o Anaranjado
- 781mm - Negro o Anaranjado
- 783mm - Negro o Anaranjado
- 785mm - Negro o Anaranjado
- 787mm - Negro o Anaranjado
- 789mm - Negro o Anaranjado
- 791mm - Negro o Anaranjado
- 793mm - Negro o Anaranjado
- 795mm - Negro o Anaranjado
- 797mm - Negro o Anaranjado
- 799mm - Negro o Anaranjado
- 801mm - Negro o Anaranjado
- 803mm - Negro o Anaranjado
- 805mm - Negro o Anaranjado
- 807mm - Negro o Anaranjado
- 809mm - Negro o Anaranjado
- 811mm - Negro o Anaranjado
- 813mm - Negro o Anaranjado
- 815mm - Negro o Anaranjado
- 817mm - Negro o Anaranjado
- 819mm - Negro o Anaranjado
- 821mm - Negro o Anaranjado
- 823mm - Negro o Anaranjado
- 825mm - Negro o Anaranjado
- 827mm - Negro o Anaranjado
- 829mm - Negro o Anaranjado
- 831mm - Negro o Anaranjado
- 833mm - Negro o Anaranjado
- 835mm - Negro o Anaranjado
- 837mm - Negro o Anaranjado
- 839mm - Negro o Anaranjado
- 841mm - Negro o Anaranjado
- 843mm - Negro o Anaranjado
- 845mm - Negro o Anaranjado
- 847mm - Negro o Anaranjado
- 849mm - Negro o Anaranjado
- 851mm - Negro o Anaranjado
- 853mm - Negro o Anaranjado
- 855mm - Negro o Anaranjado
- 857mm - Negro o Anaranjado
- 859mm - Negro o Anaranjado
- 861mm - Negro o Anaranjado
- 863mm - Negro o Anaranjado
- 865mm - Negro o Anaranjado
- 867mm - Negro o Anaranjado
- 869mm - Negro o Anaranjado
- 871mm - Negro o Anaranjado
- 873mm - Negro o Anaranjado
- 875mm - Negro o Anaranjado
- 877mm - Negro o Anaranjado
- 879mm - Negro o Anaranjado
- 881mm - Negro o Anaranjado
- 883mm - Negro o Anaranjado
- 885mm - Negro o Anaranjado
- 887mm - Negro o Anaranjado
- 889mm - Negro o Anaranjado
- 891mm - Negro o Anaranjado
- 893mm - Negro o Anaranjado
- 895mm - Negro o Anaranjado
- 897mm - Negro o Anaranjado
- 899mm - Negro o Anaranjado
- 901mm - Negro o Anaranjado
- 903mm - Negro o Anaranjado
- 905mm - Negro o Anaranjado
- 907mm - Negro o Anaranjado
- 909mm - Negro o Anaranjado
- 911mm - Negro o Anaranjado
- 913mm - Negro o Anaranjado
- 915mm - Negro o Anaranjado
- 917mm - Negro o Anaranjado
- 919mm - Negro o Anaranjado
- 921mm - Negro o Anaranjado
- 923mm - Negro o Anaranjado
- 925mm - Negro o Anaranjado
- 927mm - Negro o Anaranjado
- 929mm - Negro o Anaranjado
- 931mm - Negro o Anaranjado
- 933mm - Negro o Anaranjado
- 935mm - Negro o Anaranjado
- 937mm - Negro o Anaranjado
- 939mm - Negro o Anaranjado
- 941mm - Negro o Anaranjado
- 943mm - Negro o Anaranjado
- 945mm - Negro o Anaranjado
- 947mm - Negro o Anaranjado
- 949mm - Negro o Anaranjado
- 951mm - Negro o Anaranjado
- 953mm - Negro o Anaranjado
- 955mm - Negro o Anaranjado
- 957mm - Negro o Anaranjado
- 959mm - Negro o Anaranjado
- 961mm - Negro o Anaranjado
- 963mm - Negro o Anaranjado
- 965mm - Negro o Anaranjado
- 967mm - Negro o Anaranjado
- 969mm - Negro o Anaranjado
- 971mm - Negro o Anaranjado
- 973mm - Negro o Anaranjado
- 975mm - Negro o Anaranjado
- 977mm - Negro o Anaranjado
- 979mm - Negro o Anaranjado
- 981mm - Negro o Anaranjado
- 983mm - Negro o Anaranjado
- 985mm - Negro o Anaranjado
- 987mm - Negro o Anaranjado
- 989mm - Negro o Anaranjado
- 991mm - Negro o Anaranjado
- 993mm - Negro o Anaranjado
- 995mm - Negro o Anaranjado
- 997mm - Negro o Anaranjado
- 999mm - Negro o Anaranjado

### COMO CORTAR EL CABELLO

#### CORTE NORMAL, CORTE MEDIO Y CORTE LARGO (P)

La primera vez que vaya a cortar el cabello, asegure que la cortadora Wahl esté limpia, lubricada y en perfectas condiciones de uso. Mantenga la cortadora Wahl en posición normal, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio dejará al cabello. Siempre comience colocando a la cortadora el peine accesorio más corto, y si desea una longitud de cabello más corto, utilice el peine más pequeño de los peines accesorios. Pero, en caso de que el peine accesorio, el cabello crece de forma pareja, y para volver a tener un aspecto limpio y aseado puede lo único que necesita es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines de la lista de Wahl, no se preocupe si puede encontrar los peines distribuidos de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto. Los puede ordenar directamente a Wahl.

Si desea un corte uniforme, deje que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerce a un ritmo rítmico, y utilice el siguiente método:

1. Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.

2. Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recorriendo desde abajo hacia arriba. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volviendo atrás, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegado a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia atrás.

Asegure cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez. Repita la misma operación por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma.

Si desea el cabello más corto, cambie el peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la cortadora de la cabeza.

Se requiere práctica para aprender este procedimiento. De modo que, es mejor cortar poco cabello las primeras veces. Si desea el cabello de la parte superior más corto, se logra utilizando un peine accesorio más corto.

Si desea obtener el cabello de la parte superior de la cabeza corto, no utilice el peine accesorio, y corralo por encima de un peine de peluquero. Si desea reducir gradualmente el largo del cabello, utilice un peine accesorio de mayor nivel de corte hasta llegar a la nuca. Peine el cabello y compruebe que está parejo. Defina las patillas y la nuca en la forma antes mencionada.

Si desea reducir gradualmente el cabello de ambos lados de la cabeza, y la parte posterior de la misma, el siguiente diagrama S.

Esta marca indica que este producto no se debe desearchar junto a otros desechos domésticos en la UE. Para evitar un posible daño al medioambiente o a la salud de los seres humanos a causa de la eliminación no controlada de los desechos, recíelelo de manera responsable para promover la utilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con la tienda donde compró el producto. Pueden recibir este producto y realizar un reciclado seguro para el medioambiente.