

# ELBE

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### AURICULAR AU-660-MIC



#### Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir sus nuevos auriculares AU-660-MIC de ELBE, concebidos para facilitar el teletrabajo y videoconferencias. Este auricular ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

#### Características:

Auricular muy ligero y cómodo para largas horas de uso. Este modelo cuenta con regulador de volumen y un micrófono con reducción de ruido para hacer las videoconferencias con la máxima calidad. Mediante su diadema ajustable podrá utilizarse cómodamente ofreciendo la mejor experiencia de usuario. Se entrega con un adaptador jack de doble clavija para poder conectar a consolas o equipos de audio que dispongan de jack 3.5mm separados para audio y micrófono.

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.

### **Especificaciones:**


- Altavoces de 27mm.
- Impedancia: 32 ohms  $\pm$ 15%.
- Sensibilidad: 104 $\pm$ 3dB a 1KHz.
- Frecuencia de respuesta: 20Hz-20Khz.
- Longitud de cable 1,5 m  $\pm$  5 cm.
- Sensibilidad del micrófono: -36 $\pm$ 4 dB a 1 KHz.
- Micrófono con reducción pasiva de ruido.
- Adaptador jack 1x3.5mm hembra a 2x3.5mm macho.

### **Contenido del producto:**

- 1 auricular ELBE AU-660-MIC
- 1 adaptador jack 3.5mm hembra a doble jack 3.5mm macho.
- 1 manual de usuario.

### **Esquema de funciones:**

1. Barra del micrófono.
2. Micrófono.
3. Ajuste de volumen.
4. Jack 3.5mm
5. Adaptador jack triple hembra a doble jack macho



### **Modo de uso:**

Póngase los auriculares ajustando la diadema. Preste atención a las letras en la parte exterior de la diadema. La L indica el auricular izquierdo y la R indica el auricular derecho.

Antes de realizar una videoconferencia o llamada, ajuste el micrófono bajándolo y colocándolo en una posición cercana a la boca.

Este auricular dispone de control de volumen mediante un regulador en el cable de conexión. Se puede conectar a teléfonos móviles, Android o Apple, tablets, portátiles, ordenadores de sobremesa, consolas, etc.

Dependiendo del tipo de dispositivo al que quiera conectarlos, podrá necesitar o no el adaptador de doble jack suministrado. Normalmente este adaptador sólo será necesario para equipos de sobremesa que disponen de entrada de micrófono separada de la salida de audio estéreo. En dichos equipos la salida de audio estará indicada con un color verde y la entrada de micrófono con un color rojo o rosa. De esta forma podrá identificar en que conector insertar cada cable adecuadamente.

### **Garantía:**

Este auricular dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto.
- Como consumidor de este artículo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha acreditada mediante el documento de compra, inicia el periodo de dos años previsto en la Ley.

### **Reciclaje y desechado del producto:**

Este auricular ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

**Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.**

**Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:**

e-mail de contacto: [sat@riverint.com](mailto:sat@riverint.com)

Web: [www.elbeproducts.es](http://www.elbeproducts.es)

